

Garant
KNUX 160410L, Vrsta: HB7035-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251038 HB7035-1
GTIN	4045197874351
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410L HB7035-1 Vrsta: HB7035-1

Lomač odvojenih čestica: SM

promjer lomača: 2,2 mm

 Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm

 Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	1 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Vrsta	HB7035-1
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
promjer lomača	2,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160410L
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje