

Garant**RC.X 1204, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260650 HB7035-1
GTIN	4045197874399
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1204 HB7035-1 Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min**Tehnički opis**

Vrsta	HB7035-1
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	jako isprekidano

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCMX 1204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje