


Garant**SCMT 09T308, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260744 HB7035-1
GTIN	4045197874429
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7035-1 Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7035-1
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Glavna primjena	P

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje