

**Garant****SC.T 120408, Vrsta: HB7035-1**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260766 HB7035-1
GTIN	4045197874450
Razred artikla	21G

### Opis

SC.T 120408 HB7035-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7035-1

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr

### Tehnički opis

Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vrsta	HB7035-1
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 320 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje