


**Garant**
**SNMG 120404, Vrsta: HB7035-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Razred artikla	21G

### Opis

SNMG 120404 HB7035-1 Kutni radijus: 0,4 mm  
 Vrsta: HB7035-1  
 Lomač odvojenih čestica: SS  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 350 m/min

### Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SS
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min

Vrsta	HB7035-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje