

**Garant****SNMG 120412, Vrsta: HB7035-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251326 HB7035-1
GTIN	4045197874528
Razred artikla	21G

## Tehnički opis

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Dubina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Vrsta	HB7035-1
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 260 m/min
Lomač odvojenih čestica	SG
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,25 - 0,8 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120412

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje