

**Garant****SNMG 150612, Vrsta: HB7035-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251330 HB7035-1
GTIN	4045197874559
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 150612 HB7035-1 Kutni radijus: 1,2 mm

Vrsta: HB7035-1

Lomač odvojenih čestica: SG

Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 9 mmPosmak  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 260 m/min

## Tehnički opis

Dubina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica	SG
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak $f$	0,25 - 0,8 mm/okr
Vrsta	HB7035-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 260 m/min

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje