


Garant**SNMM 120412, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 251386 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874610 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Kutni radijus | 1,2 mm |
| Posmak f | 0,4 - 1,2 mm/okr |
| Glavna primjena | P |
| Dubina reza a_p | 2 - 12 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 90 - 260 m/min |
| Uvjetovanost reza | snažno prekinuto |
| Vrsta | HB7035-1 |
| Lomač odvojenih čestica | SR |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMM 120412 |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Broj zamjena/oštrica | 8 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |