

**Garant**
**SNMM 150616, Vrsta: HB7035-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251390 HB7035-1
GTIN	4045197874627
Razred artikla	21G

### Opis

SNMM 150616 HB7035-1 Kutni radijus: 1,6 mm

Vrsta: HB7035-1

Lomač odvojenih čestica: SR

Dubina reza  $a_p$ : 2 - 12 mm

Posmak  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 260 m/min

### Tehnički opis

Dubina reza $a_p$	2 - 12 mm
Vrsta	HB7035-1
Kutni radijus	1,6 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 260 m/min
Posmak $f$	0,4 - 1,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Glavna primjena	P

Lomač odvojenih čestica	SR
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMM 150616
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje