

Garant**TNMG 160408, Vrsta: HB7035-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251434 HB7035-1
GTIN	4045197874757
Razred artikla	21G

Opis

TNMG 160408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7035-1
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje