

**Garant****TNMG 160408, Vrsta: HB7035-1**

### Podaci za narudžbu

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 251544 HB7035-1 |
| GTIN           | 4045197874764   |
| Razred artikla | 21G             |

### Opis

TN.G 160408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 320 m/min

### Tehnički opis

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Lomač odvojenih čestica           | SM               |
| Posmak $f$                        | 0,2 - 0,5 mm/okr |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,5 - 5 mm       |
| Glavna primjena                   | P                |
| Uvjetovanost reza                 | snažno prekinuto |
| Kutni radijus                     | 0,8 mm           |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 100 - 320 m/min  |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta                            | HB7035-1                           |
| Fina/gruba obrada                | Polugruba obrada                   |
| Rezni materijal                  | HM                                 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160408                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 6                                  |
| Tolerancija                      | M                                  |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |