

Garant**VBMT 110304, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261144 HB7035-1
GTIN	4045197874788
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 110304 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Vrsta	HB7035-1
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Lomač odvojenih čestica	SS

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje