

**Garant****VBMT 160402, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Razred artikla	21G

**Opis**

VBMT 160402 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 350 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,05 - 0,2 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HB7035-1
Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Glavna primjena	P

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160402
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje