

**Garant**
**VB.T 160408, Vrsta: HB7035-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261234 HB7035-1
GTIN	4045197874849
Razred artikla	21G

### Opis

VB.T 160408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
 Lomač odvojenih čestica: SM  
 Tolerancija: M  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 320 m/min

### Tehnički opis

Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 320 m/min
Vrsta	HB7035-1
Kutni radijus	0,8 mm

Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje