

Garant**VC.T 110304, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 261366 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874863 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

VC.T 110304 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Vrsta | HB7035-1 |
| Glavna primjena | P |
| Lomač odvojenih čestica | SS |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 120 - 350 m/min |
| Posmak f | 0,05 - 0,2 mm/okr |
| Dubina reza a_p | 0,2 - 1,5 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Uvjetovanost reza | jako isprekidano |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCMT 110304 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |