

Garant**VC.T 160404, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261458 HB7035-1
GTIN	4045197874900
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160404 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Vrsta	HB7035-1
Lomač odvojenih čestica	SM
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160404
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje