

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Vrsta	HB7035-1
Lomač odvojenih čestica	SS
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Posmak f	0,08 - 0,4 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje