

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251802 HB7035-1
GTIN	4045197874948
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7035-1
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje