

Garant**VNMG 160408, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Razred artikla	21G

Opis

VNMG 160408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,08 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7035-1
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SS

Posmak f	0,08 - 0,4 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje