

Garant**VNMG 160408, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251804 HB7035-1
GTIN	4045197874962
Razred artikla	21G

Opis

VN.G 160408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta	HB7035-1
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Glavna primjena	P

Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje