

**Garant****WNMG 060404, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 251952 HB7035-1 |
| GTIN           | 4045197874979   |
| Razred artikla | 21G             |

**Tehnički opis**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Glavna primjena                   | P                |
| Lomač odvojenih čestica           | SS               |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 120 - 350 m/min  |
| Kutni radijus                     | 0,4 mm           |
| Posmak $f$                        | 0,1 - 0,4 mm/okr |
| Uvjetovanost reza                 | snažno prekinuto |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,3 - 2 mm       |
| Vrsta                             | HB7035-1         |
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada      |
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM) |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | WNMG 080404      |
| Broj zamjena/oštrica              | 6                |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje