


Garant**WNMG 060404, Vrsta: HB7035-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252062 HB7035-1
GTIN	4045197874986
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7035-1
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje