

Garant**WNMG 060408, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251954 HB7035-1
GTIN	4045197874993
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta	HB7035-1
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje