

Garant**WNMG 060408, Vrsta: HB7035-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252064 HB7035-1
GTIN	4045197875006
Razred artikla	21G

Opis

WN. G 060408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,2 - 0,5 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7035-1
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm

Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje