

**Garant****WNMG 080404, Vrsta: HB7035-1**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251962 HB7035-1
GTIN	4045197875013
Razred artikla	21G

### Opis

WNMG 080404 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 350 m/min

### Tehnički opis

Vrsta	HB7035-1
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	SS

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje