


Garant**WNMG 080404, Vrsta: HB7035-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252068 HB7035-1
GTIN	4045197875020
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 080404 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7035-1

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje