

Garant
WNMG 080408, Vrsta: HB7035-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251964 HB7035-1
GTIN	4045197875037
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1

Lomač odvojenih čestica: SS

 Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm

 Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Vrsta	HB7035-1

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje