


**Garant****WNMG 080408, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252208 HB7035-1
GTIN	4045197875051
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 260 m/min
Dubina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Vrsta	HB7035-1
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	SG
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje