

**Garant****WNMG 080412, Vrsta: HB7035-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252072 HB7035-1
GTIN	4045197875068
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080412 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 320 m/min

## Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 320 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7035-1

Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje