


Garant**WNMG 080412, Vrsta: HB7035-1**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 252210 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197875075 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

WNMG 080412 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Vrsta | HB7035-1 |
| Dubina reza a_p | 1,5 - 6 mm |
| Lomač odvojenih čestica | SG |
| Posmak f | 0,25 - 0,6 mm/okr |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 90 - 260 m/min |
| Uvjetovanost reza | snažno prekinuto |
| Glavna primjena | P |
| Kutni radijus | 1,2 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080412 |
| Broj zamjena/oštrica | 6 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |