



HOLEX CleverDrill set spiralnih svrdla HSS br. 114030 u kutiji, bez prevlake, tip: 1-10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	115050 1-10
GTIN	4045197875389
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboľšano zabušivanje zahvaljujući križno brušenom vrhu. Debljina i povećanje jezgre normalni. Profilno brušeno. Površina: brončani obojani spiralni žlijeb.

Napomena:

Vel. 13,2 – 20: Sa suženim vratom \varnothing 12,7 mm.

Unutarnje hlađenje: ne

Drška: Cilindrična drška

Područje svrdla: 1 - 10 mm

Broj svrdla: 19

Povećanje promjera svrdla: 0,5 mm

Tehnički opis

Broj svrdla	19
Drška	Cilindrična drška

List s podacima

Područje svrdla	1 - 10 mm
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Broj oštrica Z	2
Serija	HOLEX CleverDrill
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	130 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	K
CuZn	prikladno	40 m/min	N
Ulje	prikladno		

mokra maksimalno

prikladno

Pribor

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,5	114030 1,5

List s podacima

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,5	114030 8,5