



HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS br. 114030 za nadopunu, bez prevlake, tip: 2-10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	115055 2-10
GTIN	4045197875471
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboľšano zabušivanje zahvaljujući križno brušenom vrhu. Debljina i povećanje jezgre normalni. Profilno brušeno. Površina: brončani obojani spiralni žlijeb.

Napomena:

Vel. 13,2 – 20: Sa suženim vratom Ø 12,7 mm.

Unutarnje hlađenje: ne

Drška: Cilindrična drška

Područje svrdla: 2 - 10 mm

Broj svrdla: 81

Povećanje promjera svrdla: 0,1 mm

Tehnički opis

Drška	Cilindrična drška
Područje svrdla	2 - 10 mm
Broj svrdla	81
Povećanje promjera svrdla	0,1 mm
Broj oštrica Z	2
Seriya	HOLEX CleverDrill
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS

List s podacima

Standard	DIN 338
Tip	N
Tolerancija nazivnog \varnothing	h8
Kut vrha	130 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	K
CuZn	prikladno	40 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

114030 8,5

List s podacima

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,5	
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,9	114030 6,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,4	114030 8,4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,6	114030 4,6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,3	114030 4,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,1	114030 3,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,2	114030 8,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,6	114030 6,6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,1	114030 6,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,7	114030 4,7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,6	114030 9,6
	114030 7,7

List s podacima

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,7	
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,7	114030 8,7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,9	114030 5,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,9	114030 2,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,2	114030 7,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,2	114030 5,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,1	114030 5,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,1	114030 8,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,4	114030 6,4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,7	114030 2,7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,6	114030 7,6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,9	114030 9,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,8	114030 5,8
	114030 2,2

List s podacima

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,2	
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,4	114030 9,4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,3	114030 5,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,2	114030 9,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,8	114030 4,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,4	114030 2,4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,3	114030 7,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,1	114030 2,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,7	114030 3,7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,6	114030 3,6
	114030 4,5

List s podacima

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,5	
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,8	114030 7,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,9	114030 8,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,4	114030 4,4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,1	114030 9,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,6	114030 8,6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,9	114030 3,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,3	114030 9,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,9	114030 7,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,7	114030 9,7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,7	114030 5,7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,3	114030 8,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3	114030 3
	114030 2,6

List s podacima

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,6

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,4

114030 7,4

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,2

114030 6,2

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,4

114030 3,4

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,5

114030 3,5

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,1

114030 7,1

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,7

114030 6,7

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,8

114030 3,8

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,6

114030 5,6

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,4

114030 5,4

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,8

114030 9,8

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,3

114030 6,3