



## HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS br. 114030 za nadopunu, bez prevlake, tip: 1-10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	115055 1-10
GTIN	4045197875488
Razred artikla	12B

### Opis

#### Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboľšano zabušivanje zahvaljujući križno brušenom vrhu. Debljina i povećanje jezgre normalni. Profilno brušeno. Površina: brončani obojani spiralni žlijeb.

#### Napomena:

Vel. 13,2 – 20: Sa suženim vratom Ø 12,7 mm.

Unutarnje hlađenje: ne

Drška: Cilindrična drška

Područje svrdla: 1 - 10 mm

Broj svrdla: 19

Povećanje promjera svrdla: 0,5 mm

### Tehnički opis

Drška	Cilindrična drška
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Broj svrdla	19
Područje svrdla	1 - 10 mm
Broj oštrica Z	2
Seriya	HOLEX CleverDrill
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS

## List s podacima

Standard	DIN 338
Tip	N
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	h8
Kut vrha	130 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	K
CuZn	prikladno	40 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

### Pribor

114030 8

## List s podacima

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8	
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,5	114030 6,5
	114030 4,5

## List s podacima

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,5

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,5

114030 8,5