

HOLEX
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS br. 114030 za nadopunu, bez prevlake, tip: 1-13KB

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	115055 1-13KB
GTIN	4045197875518
Razred artikla	12B

Opis
Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboľjšano zabušivanje zahvaljujući križno brušenom vrhu. Debljina i povećanje jezgre normalni. Profilno brušeno. Površina: brončani obojani spiralni žlijeb.

Napomena:

Vel. 13,2 – 20: Sa suženim vratom Ø 12,7 mm.

Unutarnje hlađenje: ne

Drška: Cilindrična drška

Područje svrdla: 1 - 13 mm

Broj svrdla: 29

Ø osnovne rupe: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Povećanje promjera svrdla: 0,5 mm

Tehnički opis

Područje svrdla	1 - 13 mm
Drška	Cilindrična drška
Broj svrdla	29
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Ø osnovne rupe	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Broj oštrica Z	2
Seriya	HOLEX CleverDrill

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	130 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Pribor

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8 mm ili col	114030 8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 10,2 mm ili col	114030 10,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,5 mm ili col	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,5 mm ili col	114030 8,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 12,5 mm ili col	114030 12,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4 mm ili col	114030 4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,8 mm ili col	114030 4,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5 mm ili col	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5 mm ili col	114030 2,5
	114030 7,5

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,5 mm ili col	
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9 mm ili col	114030 9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 10,5 mm ili col	114030 10,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,2 mm ili col	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 7 mm ili col	114030 7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2 mm ili col	114030 2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,5 mm ili col	114030 5,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 10 mm ili col	114030 10
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1 mm ili col	114030 1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 12 mm ili col	114030 12
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 13 mm ili col	114030 13
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,5 mm ili col	114030 4,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,5 mm ili col	114030 9,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3 mm ili col	114030 3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,5 mm ili col	114030 6,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,5 mm ili col	114030 1,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 11,5 mm ili col	114030 11,5
	114030 11

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 11 mm ili col

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,3 mm ili col

114030 3,3

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6 mm ili col

114030 6