

Garant**Set spiralnih svrdla HSS-E br. 114580 u kutiji, TiAlN, tip: 6-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115450 6-10
GTIN	4045197875556
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Visokoučinkovito svrdlo za izvrsni učinak. Precizno bušenje zahvaljujući optimiziranom križnom vrhu i 4-stranom brušenju. Poseban profil steznih utora zaslužan je za znatnu redukciju sila rezanja.

Tehnički opis

Drška	Cilindrična drška
Područje svrdla	6 - 10 mm
Povećanje promjera svrdla	0,1 mm
Broj svrdla	41
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 338
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	118 stupanj
Kut spirale	35 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da

Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	75 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	65 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	S
GG(G)	prikladno	40 m/min	K
CuZn	prikladno	50 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8 mm	114580 8
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 10 mm	114580 10
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9 mm	114580 9

List s podacima

Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114580 6,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8,8 mm	114580 8,8
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 6,1 mm	114580 6,1
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8,9 mm	114580 8,9
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8,2 mm	114580 8,2
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7,2 mm	114580 7,2
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8,3 mm	114580 8,3
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 6,7 mm	114580 6,7
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9,7 mm	114580 9,7
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7,3 mm	114580 7,3
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7,6 mm	114580 7,6
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 6,6 mm	114580 6,6
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 6,2 mm	114580 6,2
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9,2 mm	114580 9,2
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9,6 mm	114580 9,6
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8,4 mm	114580 8,4
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9,4 mm	114580 9,4
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114580 9,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 6,3 mm	114580 6,3
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8,7 mm	114580 8,7
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8,1 mm	114580 8,1
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8,6 mm	114580 8,6
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9,3 mm	114580 9,3
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 6,4 mm	114580 6,4
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7,8 mm	114580 7,8
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9,9 mm	114580 9,9
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9,1 mm	114580 9,1

List s podacima

Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7,4 mm	114580 7,4
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114580 7,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7,1 mm	114580 7,1
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7,9 mm	114580 7,9
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7 mm	114580 7
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 6,9 mm	114580 6,9
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7,7 mm	114580 7,7
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9,8 mm	114580 9,8
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 tip 6-10	115470 6-10