

Navoji za cijevi Kontrolna matica - NE-IDE, navoj: G1/4col**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	486250 G1/4
GTIN	2050001036308
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2. Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A. Kalibri za NE-IDE stranu označeni crvenom bojom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.

Tehnički opis

Razred tolerancije	A
Navoji po colu	19
Navoji	G1/4
Ø navoja	13,16 mm
Kalibriranje	L12
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)

Polje tolerancije	A
Standard	DIN 228
Vrsta navoja	G
Vrsta proizvoda	Kontrolni prsten za navoj (odbačeno)

Usluge

DAkS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm	028640 100
Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 20 mm	028600 20