

LOCTITE.**Ljepilo s trenutnim djelovanjem, 20 g, oznaka proizvođača: 401_IG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083352 401_IG
GTIN	4058093010914
Razred artikla	04L

Opis**Izvedba:**

Univerzalno primjenljivo za spajanje različitih materijala. Brzo otvrdnuće i čisti, skoro nevidljivi spojevi. Otvrdnuće preko vlage zraka.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Tehnički opis

Vlačno smična čvrstoća	20 N/mm ²
Čvrstoća prema	3 - 10 s
Oznaka proizvođača	401
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
Dinamična viskoznost	70 - 110 mPas
Temperatura skladištenja	2 - 8 °C
Oblik	tekuće

List s podacima

Temperatura na području primjene	-40 - 120 °C
Boja	prozirno
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Gustoća	1,05 g/cm ³
prikladno za materijal	Tkanina
prikladno za materijal	Papir
prikladno za materijal	Plastika
prikladno za materijal	Drvo
prikladno za materijal	Metal
prikladno za materijal	Koža
prikladno za materijal	Elastomer
Kemijska baza	Etil cijanoakrilat
Količina punjenja	20 ml
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
Atribut imena proizvoda	20 g
Vrsta proizvoda	Sekundno ljepilo