

**LOCTITE****Ljepilo s trenutnim djelovanjem, 20 g, oznaka proizvođača: 454\_IE**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083352 454_IE
GTIN	4058093008911
Razred artikla	04L

## Opis

### Izvedba:

Univerzalno primjenljivo za spajanje različitih materijala. Brzo otvrdnuće i čisti, skoro nevidljivi spojevi. Otvrdnuće preko vlage zraka.

### Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

## Tehnički opis

Oznaka proizvođača	454
Čvrstoća prema	5 - 10 s
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
Vlačno smična čvrstoća	20,9 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura skladištenja	2 - 8 °C
Oblik	Gel
Temperatura na području primjene	-40 °C

Osobina	anaerobno ljepilo
Osobina	ne uvlači se
Klasa opasnih tvari	9
prikladno za materijal	Metal
prikladno za materijal	Plastika
prikladno za materijal	Papir
prikladno za materijal	Drvo
prikladno za materijal	Koža
prikladno za materijal	Karton
prikladno za materijal	porozni materijali
prikladno za materijal	Elastomer
Gustoća	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Kemijska baza	Etil cijanoakrilat
Boja	prozirno
Količina punjenja	20 ml
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
Atribut imena proizvoda	20 g
Vrsta proizvoda	Sekundno ljepilo