

KARNASCH

Uređaj za savijanje kutova s normalnim priborom, za visinu savijanja do: 100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	823650 100
GTIN	2050001931306
Razred artikla	86K

Opis

Izvedba:

Uređaj izrađen od nelomljivog sfernog lijeva s ekscentričnim brzim stezanjem za hladno i vruće savijanje plosnatih, okruglih i četverokutnih čelika s visokom preciznosti - za profesionalno permanentno korištenje. Prikladno za **izrazito uska savijanja i koljena**.

Upotreba:

Za precizno hladno i toplo savijanje (kut savijanja 0 – 120°) plosnatih, okruglih i četvrtastih materijala. Savija u oštre bridove i okruglo u različitim radijusima. Duljinski graničnik i kutni graničnik za serijsku izradu.

Maksimalna snaga savijanja:

- **(reducirano) sa savitljivim pločama br. 823652 / 823653 u gornjem, udubljenom području:**
 - plosnati čelik topli rad do 50×6 mm, tj. 20×15 mm;
 - plosnati čelik hladan rad do 50×4 mm, tj. 20×10 mm;
 - Zaobljen i četverokutni čelik hladan rad do 16 mm.
- **(normalno) sa savitljivim pločama br. 823652 / 823653 u donjem, neudubljenom području:**
 - plosnati čelik topli rad do 100×12 mm, tj. 60×20 mm;
 - plosnati čelik do 100×6 mm, tj. 50×12 mm;
 - zaobljen i četverokutni čelik topli rad do 30 mm;
 - zaobljen i četverokutni čelik hladan rad do 18 mm.
- **(maksimalno) sa savitljivim pločama br. 823654 / 823655 (poseban pribor):**
 - L čelik (zasječen) topli rad do 100×12 mm;
 - L čelik (zasječen) hladan rad do 60×8 mm;
 - plosnati bakar do 100×12 mm;
 - nehrđajući čelik do 50×8 mm.

Dio isporuke:

Uređaj za savijanje kutova uključujući:

- 1 stezni blok sa zatezanjem ekscentra,
- 1 savitljivu ploču oštih bridova (za materijal do 2 mm) br. 823652,
- 1 normalnu savitljivu ploču (r = 4 mm) br. 823653, 1 pritisnu ploču,

1 duljinski graničnik 440 mm,
1 kutni graničnik.

Napomena:

Ostale savitljive ploče pod br. 823651 – 823657.

Tehnički opis

Visina	260 mm
širina	210 mm
za visinu savijanja do	100 mm
Dubina	175 mm
Težina uključujući pribor	24 kg
Vrsta proizvoda	Aparat za savijanje

Pribor

Tlačna ploča, široka	823655
Ploča za savijanje, široka	823654
Ploča za savijanje	823651
V tračnica	823657
Ploča za savijanje, normalna	823653
Ploča za savijanje, oštri rubovi	823652
Ploča za savijanje	823656