

3M Scotch-Brite™

**Brusno runo, rola, 115 mm × 10 m, Struktura runa: 220****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 556100 220    |
| GTIN           | 3134375441100 |
| Razred artikla | 53M           |

**Opis****Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole.

**Prednost:**

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.**

**Upotreba:**

Primjenjiv ručno, s ručnim blokom br. 556020 ili na oscilatorskoj brusilici. **Srednje / srednje fino:** univerzalno primjenjiv za uklanjanje slojeva hrđe, laganih onečišćenja, boje; za naknadno brušenje ranije brušenih ili četkanih površina ili za odmašćivanje i čišćenje prije lakiranja.

**Tehnički opis**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Usporedba granulacije | 240 - 280 |
| Struktura filca       | 220       |
| Stupanj finoće        | srednje   |

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Boja                          | crvena                              |
| Izvedba                       | A Fine                              |
| 3M oznaka                     | WR-SH                               |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 %                             |
| širina valjka                 | 115 mm                              |
| Duljina valjka                | 10 m                                |
| Atribut imena proizvoda       | 115 mm × 10 m                       |
| Vrsta proizvoda               | Valjak s brusnim listovima od filca |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| INOX                           | prikladno                          |                |         |
| Ti                             | prikladno                          |                |         |
| GG(G)                          | prikladno                          |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |
| Kamen                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Lakovi                         | prikladno                          |                |         |
| Uni                            | prikladno                          |                |         |
| mokro maksimalno               | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |

suho

prikladno

**Pribor**

Trn

556030

Ručni blok

556020