

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe + spiralno svrdlo za osnovne rupe, za metrički navoj: M3-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	146723 M3-12
GTIN	4045197876577
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Prilikom otvaranja kutije alati se automatski postavljaju u vertikalni položaj i lako su dostupni. Sastoji se od strojnih ureznika M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 i spiralnih svrdla za izradu osnovnih rupa vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Sadržaj:**

po 1 strojni ureznik br. M3 – M12 br. 132640 i svrdlo za osnovne rupe br. 114580

**Tehnički opis**

za metrički navoj	M3 – M12
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Standard	DIN 376
Standard	DIN 371
Prsten u boji	zeleno

Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje
<b>Pribor</b>	
HOLEX Pro Tap strojni ureznikHSS-E M M3	132680 M3
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Strojni ureznikHSS-E M M3	132640 M3
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
HOLEX Pro Tap strojni ureznikHSS-E M M8	132680 M8
Strojni ureznikHSS-E M M5	132640 M5
Strojni ureznikHSS-E M M10	132640 M10
HOLEX Pro Tap strojni ureznikHSS-E M M4	132680 M4
Strojni ureznikHSS-E M M12	132640 M12
HOLEX Pro Tap strojni ureznikHSS-E M M6	132680 M6
HOLEX Pro Tap strojni ureznikHSS-E M M12	132680 M12
Strojni ureznikHSS-E M M4	132640 M4
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
HOLEX Pro Tap strojni ureznikHSS-E M M10	132680 M10
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Strojni ureznikHSS-E M M8	132640 M8
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
HOLEX Pro Tap strojni ureznikHSS-E M M5	132680 M5
Strojni ureznikHSS-E M M6	132640 M6
Kutija, prazna tip 4	146960 4