



Pogonjeni alati radijalno, VX3, Tip: 30-VX3-RIK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319916 30-VX3-RIK
GTIN	4045197876942
Razred artikla	31W

Opis

Izvedba:

Može se koristiti **nazvjezdastom revolveru**. Desna izvedba. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara. Usmjeravanje putem **standardne pin letvice**.

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Prednost:

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara :

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Dio isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER stezna kliješta br. 308941 – 309878, ER stezni ključ Nr. 309680 – 309745.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**

VDI veličina: 30

Stežanje alata: Varia VX3

l_1 : 89 mm

b_1 : 69,5 mm

b_2 : 41 mm

h_1 : 68 mm

x: 55 mm

Hlađenje: interno

Tehnički opis

Hlađenje	interno
x	55 mm
l_1	89 mm
h_1	68 mm
b_2	41 mm
b_1	69,5 mm
Prihvat	VX3
VDI veličina	30
Stežanje alata	Varia VX3

Pribor

Aksijalni držač glodala VARIA VX3 Ø trna d1 22 mm	319835 22
Aksijalni držač glodala VARIA VX3 Ø trna d1 16 mm	319835 16
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 10 mm	319823 10

VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna kliješta 25 ER	319802 25
Aksijalni držač glodala VARIA VX3 Ø trna d1 27 mm	319835 27
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 6 mm	319823 6
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 25 mm	319823 25
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 8 mm	319823 8
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 16 mm	319823 16
VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna kliješta 16 ER	319802 16
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 20 mm	319823 20
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 12 mm	319823 12
VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna kliješta 32 ER	319802 32
VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna kliješta 20 ER	319802 20