



Pogonjeni alati radijalno pomaknut natrag, VX3, Tip: Z30-VX3RIK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319919 Z30-VX3RIK
GTIN	4045197876980
Razred artikla	31W

Opis

Izvedba:

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Smanjena izvedba za veći prostor za obradu.

Može se koristiti **nazvjezdastom revolveru**. Desna izvedba. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara. Usmjeravanje putem **standardne pin letvice**.

Prednost:

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara :

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Dio isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER stezna kliješta br. 308941 – 309878, ER stezni ključ Nr. 309680 – 309745.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**

VDI veličina: 30

Stežanje alata: Varia VX3

l_1 : 106 mm

b_1 : 32 mm

b_2 : 83,5 mm

h_1 : 68 mm

x: 70 mm

Hlađenje: interno

Tehnički opis

Hlađenje	interno
x	70 mm
l_1	106 mm
h_1	68 mm
b_1	32 mm
b_2	83,5 mm
Prihvat	VX3
VDI veličina	30
Stežanje alata	Varia VX3

Pribor

Aksijalni držač glodala VARIA VX3 Ø trna d1 27 mm	319835 27
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 6 mm	319823 6
	319823 20

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
20 mm

Aksijalni držač glodala VARIA VX3 Ø trna d1 16 mm 319835 16

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
8 mm 319823 8

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
10 mm 319823 10

VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna
kliješta 20 ER 319802 20

VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna
kliješta 25 ER 319802 25

VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna
kliješta 16 ER 319802 16

VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna
kliješta 32 ER 319802 32

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
16 mm 319823 16

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
25 mm 319823 25

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
12 mm 319823 12

Aksijalni držač glodala VARIA VX3 Ø trna d1 22 mm 319835 22