

Garant**Pogonjeni alat, radijalni, ER32, tip: 40-32-R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319921 40-32-R
GTIN	
Razred artikla	31W

Opis**Izvedba:**

Može se koristiti na **zvjezdastom turetu**. Desna izvedba. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara. Poravnavanje putem **standardne pin letvice**.

Izvedba IKD – s keramičkim brtvama, pritisak do 70 bara, moguć rad na suho.

Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom.

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Prednost:

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Dio isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**
- **Kod glodanja u teškim uvjetima preporučuje se varijanta s konusnim valjkastim ležajevima (na zahtjev).**

Tehnički opis

Hlađenje	eksterno
x	100 mm
l ₁	138 mm
h ₁	76 mm
b ₁	85 mm
b ₂	53 mm
Prihvat	ER32
VDI veličina	40
Stezanje alata	ER32
Vrsta proizvoda	Alat na pogon

Pribor

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX3 za veličinu ER čahura 32

319802 32

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER čahura 32

319804 32