



## Pogonjeni alati radijalno, ER32, Tip: 40-32-RIK



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319921 40-32-RIK
GTIN	4045197877000
Razred artikla	31W

### Opis

#### Izvedba:

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min<sup>-1</sup>.

Može se koristiti **nazvjezdastom revolveru**. Desna izvedba. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara. Usmjeravanje putem **standardne pin letvice**.

#### Prednost:

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

#### Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

#### Odgovara :

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

#### Dio isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

#### Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER stezna kliješta br. 308941 – 309878, ER stezni ključ Nr. 309680 – 309745.

**Napomena:**

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**

VDI veličina: 40

Stežanje alata: ER32

$l_1$ : 138 mm

$b_1$ : 85 mm

$b_2$ : 53 mm

$h_1$ : 76 mm

x: 100 mm

Hlađenje: interno

## Tehnički opis

Hlađenje	interno
x	100 mm
$l_1$	138 mm
$h_1$	76 mm
$b_1$	85 mm
$b_2$	53 mm
Prihvat	ER32
VDI veličina	40
Stežanje alata	ER32

## Pribor

VARIA držač za stezne čahure VARIA VX4 za ER stezna kliješta 32 ER

319804 32

VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna kliješta 32 ER

319802 32