

Garant

Pogonjeni alat, radijalni upušteni, tip: Z40-VX4-R



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319927 Z40-VX4-R
GTIN	4045197877055
Razred artikla	31W

Opis

Izvedba:

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** turetom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW preko ER stezne čahure s vanjskom maticom ili brzoizmjenjivim sustavom VARIA VX s EWS licencom. Vanjsko hlađenje putem inovativnog upravljanja rashladnim sredstvom, unutarnje hlađenje pomoću alata centralno pomoću vretena. Maksimalni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Izvedba IKD – s keramičkim brtvama, pritisak do 70 bara, moguć rad na suho.

Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom.

Smanjena izvedba za veći prostor za obradu.

Može se koristiti na **zvjezdastom turetu**. Desna izvedba. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara. Poravnavanje putem **standardne pin letvice**.

Prednost:

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Dio isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit:**
www.hoffmann.ews-tools.com
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**
- **Kod glodanja u teškim uvjetima preporučuje se varijanta s konusnim valjkastim ležajevima (na zahtjev).**

Tehnički opis

Hlađenje	eksterno
x	100 mm
l ₁	138 mm
h ₁	76 mm
b ₁	31,5 mm
b ₂	99,5 mm
VDI veličina	40
Vrsta proizvoda	Alat na pogon

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/319927-Z40-VX4-R>