



Pogonjeni alati radijalno, standardni pin, VX3, Tip: 30-VX3-LIK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319933 30-VX3-LIK
GTIN	4045197877109
Razred artikla	31W

Opis

Izvedba:

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Može se koristiti **nazvjezdastom revolveru**. Lijeva izvedba, odnosno obrada u smjeru ručne osovine. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara.

Standardna letvica za poravnavanje (pin).

Prednost:

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara :

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Dio isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER stezna kliješta br. 308941 – 309878, ER stezni ključ Nr. 309680 – 309745.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**

VDI veličina: 30

Stežanje alata: Varia VX3

l_1 : 134 mm

b_1 : 69,5 mm

b_2 : 59,5 mm

h_1 : 68 mm

x: 134 mm

Hlađenje: interno

Tehnički opis

Hlađenje	interno
x	134 mm
l_1	134 mm
h_1	68 mm
b_1	69,5 mm
b_2	59,5 mm
Prihvat	VX3
VDI veličina	30
Stežanje alata	Varia VX3

Pribor

Aksijalni držač glodala VARIA VX3 Ø trna d1 16 mm	319835 16
VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna kliješta 32 ER	319802 32
	319823 20

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
20 mm

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
6 mm

319823 6

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
16 mm

319823 16

Aksijalni držač glodala VARIA VX3 Ø trna d1 22 mm

319835 22

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
12 mm

319823 12

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
25 mm

319823 25

VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna
klijesta 25 ER

319802 25

VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna
klijesta 20 ER

319802 20

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
8 mm

319823 8

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
10 mm

319823 10

Aksijalni držač glodala VARIA VX3 Ø trna d1 27 mm

319835 27

VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna
klijesta 16 ER

319802 16