

Garant**Pogonjeni alat, radijalni, standardni pin, VX4, tip: 40-VX4-L****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 319937 40-VX4-L |
| GTIN | |
| Razred artikla | 31W |

Opis**Izvedba:**

Može se koristiti na **zvjezdastom turetu**. Lijeva izvedba, odnosno obrada u smjeru okretaja vretena. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara.

Standardna letvica za poravnavanje (pin).

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Izvedba IKD – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho.

Prednost:

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Dio isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**
- **Kod glodanja u teškim uvjetima preporučuje se varijanta s konusnim valjkastim ležajevima (na zahtjev).**

Tehnički opis

| | |
|-----------------|---------------|
| Hlađenje | eksterno |
| x | 100 mm |
| l ₁ | 138 mm |
| h ₁ | 76 mm |
| b ₁ | 76,5 mm |
| b ₂ | 53 mm |
| Prihvata | VX4 |
| VDI veličina | 40 |
| Stezanje alata | Varia VX4 |
| Vrsta proizvoda | Alat na pogon |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Držać svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 12 mm | 319827 12 |
| Držać svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 20 mm | 319827 20 |
| Držać svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 10 mm | 319827 10 |

| | |
|--|-----------|
| Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 6 mm | 319827 6 |
| Aksijalni držač glodače glave VARIA VX4 Ø trna d1 27 mm | 319838 27 |
| Aksijalni držač glodače glave VARIA VX4 Ø trna d1 16 mm | 319838 16 |
| VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER čahura 32 | 319804 32 |
| Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 25 mm | 319827 25 |
| Aksijalni držač glodače glave VARIA VX4 Ø trna d1 22 mm | 319838 22 |
| VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER čahura 25 | 319804 25 |
| VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER čahura 20 | 319804 20 |
| VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER čahura 40 | 319804 40 |
| Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 8 mm | 319827 8 |
| VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER čahura 16 | 319804 16 |
| Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 16 mm | 319827 16 |