



Pogonjeni alati radijalno, OT letvica, VX3, Tip: 30-VX3-LIK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319959 30-VX3-LIK
GTIN	4045197877260
Razred artikla	31W

Opis

Izvedba:

OT letvica

Može se koristiti **nazvjezdastom revolveru**. Lijeva izvedba, odnosno obrada u smjeru ručne osovine. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara.

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Prednost:

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara :

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Dio isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER stezna kliješta br. 308941 – 309878, ER stezni ključ Nr. 309680 – 309745.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**

VDI veličina: 30

Stežanje alata: Varia VX3

l_1 : 134 mm

b_1 : 69,5 mm

b_2 : 59,5 mm

h_1 : 68 mm

x: 100 mm

Hlađenje: interno

Tehnički opis

Hlađenje	interno
x	100 mm
l_1	134 mm
h_1	68 mm
b_2	59,5 mm
b_1	69,5 mm
Prihvat	VX3
VDI veličina	30
Stežanje alata	Varia VX3

Pribor

Držać svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
6 mm

319823 6

Držać svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1
10 mm

319823 10

Aksijalni držač glodala VARIA VX3 Ø trna d1 27 mm	319835 27
Aksijalni držač glodala VARIA VX3 Ø trna d1 16 mm	319835 16
VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna kliješta 25 ER	319802 25
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 25 mm	319823 25
VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna kliješta 32 ER	319802 32
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 16 mm	319823 16
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 12 mm	319823 12
VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna kliješta 16 ER	319802 16
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 8 mm	319823 8
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 Stezni Ø D1 20 mm	319823 20
Aksijalni držač glodala VARIA VX3 Ø trna d1 22 mm	319835 22
VARIA držač za stezne čahure VARIA VX3 za ER stezna kliješta 20 ER	319802 20