



## Pogonjeni alati radijalno, OT letvica, VX4, Tip: 40-VX4-LIK



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319963 40-VX4-LIK
GTIN	4045197877307
Razred artikla	31W

### Opis

#### Izvedba:

Može se koristiti **nazvjezdastom revolveru**. Lijeva izvedba, odnosno obrada u smjeru ručne osovine. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara.

#### OT letvica

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min<sup>-1</sup>.

#### Prednost:

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

#### Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

#### Odgovara :

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

#### Dio isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

#### Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER stezna kliješta br. 308941 – 309878, ER stezni ključ Nr. 309680 – 309745.

#### Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**

VDI veličina: 40

Stežanje alata: Varia VX4

$l_1$ : 138 mm

$b_1$ : 76,5 mm

$b_2$ : 72 mm

$h_1$ : 76 mm

x: 100 mm

Hlađenje: interno

## Tehnički opis

Hlađenje	interno
x	100 mm
$l_1$	138 mm
$h_1$	76 mm
$b_1$	76,5 mm
$b_2$	72 mm
Prihvat	VX4
VDI veličina	40
Stežanje alata	Varia VX4

## Pribor

Držać svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 20 mm

319827 20

Držać svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 12 mm

319827 12

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 25 mm	319827 25
VARIA držač za stezne čahure VARIA VX4 za ER stezna kliješta 25 ER	319804 25
VARIA držač za stezne čahure VARIA VX4 za ER stezna kliješta 16 ER	319804 16
VARIA držač za stezne čahure VARIA VX4 za ER stezna kliješta 20 ER	319804 20
Aksijalni držač glodala VARIA VX4 Ø trna d1 22 mm	319838 22
VARIA držač za stezne čahure VARIA VX4 za ER stezna kliješta 40 ER	319804 40
Aksijalni držač glodala VARIA VX4 Ø trna d1 27 mm	319838 27
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 6 mm	319827 6
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 16 mm	319827 16
Aksijalni držač glodala VARIA VX4 Ø trna d1 16 mm	319838 16
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 8 mm	319827 8
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 10 mm	319827 10
VARIA držač za stezne čahure VARIA VX4 za ER stezna kliješta 32 ER	319804 32